

Garant GRIDLINE

Ohišje omare za orodje za predale, 56×24G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931535 1000
GTIN	4062406066239
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje 60×28G, primerno za predale 56×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Primerno za:

Predali art. 931555; 931556.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Širina	1500 mm
Širina v G	60
Uporabna višina	900 mm
Masa	67 kg
Globina	700 mm

Globina v G	28
Uporabna višina za predale	900 mm
Število vrat	0
Izvedba	za individualno opremljanje
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število predalov	0
Število izvlečljivih polic	0
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	56×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------