

Garant GRIDLINE

Kotna omara v kompletu z vmesno polico, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931910 1000
GTIN	4062406066253
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Kotna omara z 2 krilnimi vrati, zaklepanje z ročajem in cilindrično ključavnico. S fiksno vmesno polico.

Uporaba:

Kot kotna rešitev za vse omare za orodje **globine 28G**.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Širina	841 mm
Globina	841 mm
Prednje stranice omare	Krilna vrata brez okna
Masa	65 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Število nepremičnih polic	1

Debelina materiala	1,2 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Kotne omare

Pribor

Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12
----------------------------	-------------