

**Garant**
**Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Razred artikla	210

**Opis**
**Uporaba:**
**Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.**

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Za vrtanje in obdelavo utorov.

**Napotek:**

 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

**Tehnični opis**

$L_2$	9 mm
Ø držala $D_s$ h6	20 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
efektivno število rezil $Z_{ef}$	2
Prevesna dolžina $L_1$	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1003..
Ø rezila $D_c$	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	90 mm

Število rezalnih obračalnih ploščic	3
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219814
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2