


HOLEX**Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS art. 114000, neprevlečeni, Tip: 1-6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Razred artikla	12B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

z notranjim hlajenjem: ne

Držalo: Cilindrično držalo

Število rezil Z: 2

Območje vrtanja: 1 - 6 mm

Število svedrov: 51

Korak premera svedrov: 0,1 mm

Tehnični opis

Število svedrov	51
Korak premera svedrov	0,1 mm
Območje vrtanja	1 - 6 mm
Držalo	Cilindrično držalo
Število rezil Z	2
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS

Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Pribor

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2

Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralni sveder HSS Valjan N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8