

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave koničen, SK 50 A = 300, Ø trna d1: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301144 27
GTIN	4045197702760
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	21 mm
Ø trna d ₁	27 mm
Previsna dolžina A	300 mm
Zunanji Ø D	80 mm
Ø D ₂	58 mm
L ₂	255 mm

Masa	8,6 kg
Vpenjalni $\varnothing D_1$	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 300
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Specialni ključ za \varnothing trna 27 mm	309840 27
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50