

**Garant**
**Vpenjalni trn za rezkalne glave koničen, SK 50 A = 400, Ø trna d1: 22mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301145 22
GTIN	4045197702784
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom iz karbidne trdine.**

**Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

**Prednosti:**

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

**Obseg dobave:**

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840. Pritezni vijaki za rezkar art. 309860; 309861.

**Napotek:**

Druge velikosti po ponudbi.

Zunanji Ø D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L<sub>4</sub>: 19 mm

**Tehnični opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	19 mm
Previsna dolžina A	400 mm

Zunanji Ø D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
L <sub>2</sub>	355 mm
Masa	10,5 kg
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 400
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 50	308810 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308812 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50