

Garant
Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/2mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215840 25/2 |
| GTIN | 4045197702845 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste materialov.

- **Kotno in utorno rezkanje , kopirno rezkanje navznoter, cirkularno rezkanje, vrtalno cirkularno rezkanje, obodno rezkanje.**

Za vrtanje in obdelavo utorov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

- **Zamenjajte vpenjalne vijake obračalnih rezalnih ploščic po daljši uporabi. Vpenjalne vijake dobro namažite (z npr. bakrovo pasto).**

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------|
| Ø držala D _s h6 | 25 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003.. |
| Prevesna dolžina L ₁ | 50 mm |
| Ø rezila D _c | 25 mm |
| L ₂ | 9 mm |
| Celotna dolžina L _{celotna} | 110 mm |
| maksimalna globina rezanja a _{p maks} | 19 mm |
| efektivno število rezil Z _{ef} | 2 |

| | |
|--|----------------------|
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 3 |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem | Kotno rezkanje da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219814 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |