

Garant**DCGT 04T002, Zvrst: HB7125-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 300 m/min
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VF
Zvrst	HB7125-1
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 04T002

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje