

**Garant****DCGT 04T002, Zvrst: HU7315-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AF
Globina reza $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HU7315-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 600 m/min
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 04T002
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje