

Garant**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0408/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Širina vratu L ₄	4 mm
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	5,6 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Srednji premik L ₃	3 mm
ISO-oznaka držala	E0408F SDUCR/L04
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Celotna dolžina L	80 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporabna globina T	1,5 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500