

**Garant**
**Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0408/04mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	5,6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Višina vpenjanja $L_2$	7,5 mm
Celotna dolžina $L$	80 mm
Dolžina glave $L_1$	26 mm
Širina vratu $L_4$	4 mm
ISO-oznaka držala	E0408F SDQCR/L04
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Velikost ploščice	4 mm
Srednji premik $L_3$	3 mm
Uporabna globina $T$	1,1 mm
Ø držala $D_s$	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500