

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice:
0408/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	E0408F SDQCR/L04
Celotna dolžina L	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Širina vratu L ₄	4 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Srednji premik L ₃	3 mm
Dolžina glave L ₁	26 mm
Velikost ploščice	4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	5,6 mm
Uporabna globina T	1,1 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D

Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500