

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 10/04mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Nastavitveni kot $\kappa$	93 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Celotna dolžina L	100 mm
Velikost ploščice	4 mm
ISO-oznaka držala	A10H SDXCR/L04
Dolžina glave $L_1$	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Srednji premik $L_3$	7 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	12,5 mm
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500