

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	100 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	12,5 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	9 mm
Velikost ploščice	4 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Dolžina glave L <sub>1</sub>	22 mm
ISO-oznaka držala	A10H SDXCR/L04
Srednji premik L <sub>3</sub>	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500