

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0408/04mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	80 mm
Širina vratu L ₄	4 mm
ISO-oznaka držala	A0408F SDUCR/L04
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Dolžina glave L ₁	15 mm
Srednji premik L ₃	3 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Velikost ploščice	4 mm
Višina vpenjanja L ₂	7,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	5,2 mm
Uporabna globina T	1,5 mm
Ø držala D _s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500