

**Kotni vrtalni stroj, Tip: 720551****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075120 720551
GTIN	4014586878843
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:****Kotni vrtalni stroj Fein –**

- Višina glave gonila le 96 mm vključno z vrtalno glavo, kotna mera 17 mm.
- Integralno stikalo s preklopom za desni/levi tek za udobno upravljanje.
- Konusno vpenjalo vrtalne gredi za precizen krožni tek.
- kompakten za uporabo na težko dostopnih mestih.
- Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.

**Prednosti:**

Za dela na težko dostopnih mestih.

**Obseg dobave:**

Vklj. 1 specialna vrtalna glava z zobatim vencem 0,8–10 mm.

**Napotek:**

Ustrezne spiralne svedre najdete od art. 114000 naprej.

**Tehnični opis**

Masa	1,5 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Oznaka proizvajalca	WBP10
Vpenjalno območje vrtalne glave	0,8 - 10 mm
Vrtalna glava / vpenjalo	B10
Poraba moči	500 W
Maksimalno število vrtljajev	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji	10 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji	25 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj