

NT TOOL

**Močna vpenjalna glava, SK 50, Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300787 32
GTIN	2050001771766
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

- Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
- Zaščita s premazom proti koroziji.
- Zatesnjena pred prahom in vodo.
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
- Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.
- Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

**Prednosti:**

- Dolga življenjska doba orodja.
- Lastnosti za dušenje vibracij.
- Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309575 – 309576.

**Tehnični opis**

Primeren objemni ključ art. 628400	68 / 75
Previsna dolžina A	105 mm

Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	32 mm
Zunanji $\varnothing$ vpenjalne stročnice D	73 mm
Vpenjalna sila do	4000 Nm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

## Pribor

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 14 mm	309576 14
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 10 mm	309576 10
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 12 mm	309576 12
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 16 mm	309576 16
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 25 mm	309576 25
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309576 6
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309576 20
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309576 8