

NT TOOL

**Močna vpenjalna glava, BT 40, Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302861 20
GTIN	2050001771773
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**
- **Vpenjalna sila do 1000 Nm pri Ø 20, 4000 Nm pri Ø 32.**

**Opisno besedilo na sliki:**

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.

Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.

Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.

Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

**Prednosti:**

- **Dolga življenjska doba orodja.**
- **Lastnosti za dušenje vibracij.**
- **Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Objemni ključ art. 628400.

Pritezni čep art. 308760 – 308795.

Vpenjalne stročnice art. 309575–309576.

## Tehnični opis

Primeren objemni ključ art. 628400	52 / 55
Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji $\varnothing$ vpenjalne stročnice D	52 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 $\mu$ m
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 14 mm	309575 14
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 12 mm	309575 12
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 16 mm	309575 16
Objemni ključs kljunom za zunanji $\varnothing$ matice 52/55 mm	628400 52/55
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 6 mm	309575 6
	309575 10

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni  $\varnothing$   
vpenjanja d 10 mm

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni  $\varnothing$   
vpenjanja d 8 mm

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

309575 8

308790 40

308765 40