

NT TOOL

**Močna vpenjalna glava, SK 40, Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300785 20
GTIN	2050001772084
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

- Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
- Zaščita s premazom proti koroziji.
- Zatesnjena pred prahom in vodo.
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
- Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.
- Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

**Prednosti:**

- Dolga življenjska doba orodja.
- Lastnosti za dušenje vibracij.
- Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309575 – 309576.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	52 mm

Previsna dolžina A	90 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	52 / 55
Vpenjalna sila do	1000 Nm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

## Pribor

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309576 14
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309575 12
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309576 25
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309576 8
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309576 16

Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309575 10
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309575 14
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309575 16
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309576 10
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309576 20
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309575 6
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309576 12
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309576 6
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309575 8

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40