

NT TOOL

Močna vpenjalna glava, BT 50, Ø D1: 20 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302862 20
GTIN	2050001772107
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**
- **Vpenjalna sila do 1000 Nm pri Ø 20, 4000 Nm pri Ø 32.**

Opisno besedilo na sliki:

Notranji utori v aksialni smeri učinkovito preprečujejo drsenje orodja.

Velika radialna togost s ponovljivim vpenjanjem ob plano površino preprečuje odklon in zagotavlja visoko natančnost obdelave ter dolgo življenjsko dobo orodij.

Olje in mast se zadržujeta v T-utorih, kar zagotavlja zanesljiv prenos vrtilnega momenta.

Absolutno mehak tek vpenjalne matice.

Prednosti:

- **Dolga življenjska doba orodja.**
- **Lastnosti za dušenje vibracij.**
- **Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Objemni ključ art. 628400.

Pritezni čep art. 308760 – 308795.

Vpenjalne stročnice art. 309575–309576.

Previsna dolžina A: 90 mm

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D: 52 mm
Primeren objemni ključ art. 628400: 52/55

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	52 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	52/55
Previsna dolžina A	90 mm
Trn za rezkarje	BT 50
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309575 14
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309575 12
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309575 16
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309575 8
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309575 10
Objemni ključ s kljunom za zunanji Ø matice 52/55 mm	628400 52/55
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309575 6
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308780 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50