

NT TOOL

Močna vpenjalna glava, SK 40, Ø D1: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300785 32
GTIN	2050001772091
Razred artikla	33K

Opis**Izvedba:**

- Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
- Zaščita s premazom proti koroziji.
- Zatesnjena pred prahom in vodo.
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
- Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.
- Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Prednosti:

- Dolga življenjska doba orodja.
- Lastnosti za dušenje vibracij.
- Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309575 – 309576.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Previsna dolžina A	105 mm

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	73 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	68 / 75
Vpenjalna sila do	4000 Nm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309576 14
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309576 8
	309576 12

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø
vpenjanja d 12 mm

Pritezni čepForm A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø
vpenjanja d 6 mm

309576 6

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za
strmi konus 40

308700 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus
40

308802 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus
40

308615 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za
strmi konus 40

308625 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø
vpenjanja d 20 mm

309576 20

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø
vpenjanja d 10 mm

309576 10

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø
vpenjanja d 25 mm

309576 25

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø
vpenjanja d 16 mm

309576 16

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus
40

308806 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40