

NT TOOL

**Močna vpenjalna glava, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305535 32
GTIN	2050001772053
Razred artikla	33K

**Opis****Izvedba:**

- Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
- Zaščita s premazom proti koroziji.
- Zatesnjena pred prahom in vodo.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
- Centrično vpenjanje orodja z optimalno točnostjo krožnega teka.
- Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.
- Vpenjalna sila do 4000 Nm.

**Prednosti:**

Dolga življenjska doba orodja. Lastnosti za dušenje vibracij. Velika trdnost zaradi ojačane vpenjalne matice.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

**Obseg dobave:**

Vključno z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, vpenjalne stročnice art. 309566–309570 oz. art. 309575–309576.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	73 mm
Previsna dolžina A	105 mm

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	68 / 75
Vpenjalna sila do	4000 Nm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

## Pribor

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309576 16
Objemni ključs kljunom za zunanji Ø matice 68/75 mm	628400 68/75
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309880 32
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309576 6
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309576 8
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309576 14
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309576 10
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309576 12
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309576 25

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø  
vpenjanja d 20 mm

---

309576 20