

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940001 1000
GTIN	4062406067021
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Globina	500 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna

Širina	500 mm
Uporabna višina	845 mm
Število polic	2
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	1000 mm
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj
Masa	36 kg
Širina v G	20
Globina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 20X20	951985 20X20
	940640 300

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 20X20	951980 20X20
-------------------------------------------------	--------------

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm

940640 100
------------

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11
-------------

Poševna polica za širino omare/prekata v G 20

940560 20
-----------

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm

940640 75
-----------

Polica za širino omare/prekata v G 20

940550 20
-----------

Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 20

940552 20
-----------

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F
----------

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm

940501 900/1000
-----------------

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm

940640 150
------------