

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940003 1000 |
| GTIN | 4062406067083 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------------|
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati z oknom |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |

| | |
|--|--|
| Uporabna višina | 845 mm |
| ComfortClose | ne |
| Globina | 500 mm |
| Število polic | 2 |
| Položaj ročaja | zgoraj |
| Širina | 500 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Višina | 1000 mm |
| Masa | 36 kg |
| Globina v G | 20 |
| Širina v G | 20 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|---|-----------------|
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm | 940640 100 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm | 940640 75 |
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 20X20 | 951985 20X20 |
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm | 940501 900/1000 |

| | |
|---|--------------|
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm | 940640 150 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm | 940640 300 |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 20X20 | 951980 20X20 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm | 940640 200 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm | 940640 125 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 20 | 940560 20 |
| Polica za širino omare/prekata v G 20 | 940550 20 |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20 | 940552 20 |