

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940011 500
GTIN	4062406067113
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna višina	345 mm

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Širina	500 mm
Globina	500 mm
Masa	20 kg
Položaj ročaja	spodaj
Število polic	1
ComfortClose	ne
Višina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina v G	20
Širina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
	940640 125

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm

940640 200

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm

940640 300

Poševna polica za širino omare/prekata v G 20

940560 20

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm

940640 75

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F

940559 F