

Garant GRIDLINE

**Nadgradna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940013 1000   |
| GTIN                  | 4062406067168 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|               |       |
|---------------|-------|
| Masa          | 36 kg |
| Število polic | 2     |

|  |  |
|--|--|
| Višina   | 1000 mm  |
| Prednje stranice omare   | s krilnimi vrati z oknom                                       |
| Uporabna višina  | 845 mm   |
| Širina   | 500 mm   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg   |
| Globina  | 500 mm   |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja                   | da   |
| Položaj ročaja   | spodaj   |
| ComfortClose   | ne   |
| Širina v G   | 20   |
| Globina v G  | 20   |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 1000 kg  |
| Kot odpiranja vrat   | 250 stopinj  |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare  | Nadgradna omara  |
| Vrsta izdelka  | Omara s policami   |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm | 940640 200 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm | 940640 100 |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm  | 940640 75  |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ročaj za GridLine Tip GP11  | 914226 GP11     |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 20   | 940560 20       |
| Polica za širino omare/prekata v G 20   | 940550 20       |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20  | 940552 20       |
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F                                  | 940559 F        |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm                   | 940640 150      |
| Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm                   | 940640 125      |