

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 16×16G, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940023 800
GTIN	4062406067243
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G, s predali 16×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predalom.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
------------------------	--------------------------

Višina	800 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Masa	35 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število predalov	1
Uporabna višina	645 mm
Število polic	1
Širina	500 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	500 mm
ComfortClose	ne
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Širina v G	20
Uporabna globina predalov	400 mm
Globina v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna širina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov v G	16
Uporabna površina predalov v G	16×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G

Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 20X20	951980 20X20
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 20X20	951985 20X20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11

