

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 16×16G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

940023 1000

GTIN

4062406067267

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G, s predali 16×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predalom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	500 mm
Uporabna višina	845 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	zgoraj
Število predalov	1
Masa	46 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Višina	1000 mm
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število polic	2
ComfortClose	ne
Globina v G	20
Širina v G	20
Uporabna širina predalov v G	16
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov	400 mm
Uporabna površina predalov v G	16×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 20X20	951980 20X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20

Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 20X20	951985 20X20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16