

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 16×16G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940023 750
GTIN	4062406067236
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G, s predali 16×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predalom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
------------------------	--------------------------

Uporabna višina	595 mm
Število polic	1
Masa	33 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Širina	500 mm
Višina	750 mm
Število predalov	1
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	500 mm
ComfortClose	ne
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna širina predalov	400 mm
Širina v G	20
Globina v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov v G	16
Uporabna površina predalov v G	16×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G

Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 20X20	951985 20X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Garnitura nadržanih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 20X20	951980 20X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200

