

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 16×16G, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

940023 1250

GTIN

4062406067274

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G, s predali 16×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predalom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	500 mm
Število polic	2
Višina	1250 mm
ComfortClose	ne
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Uporabna višina	1095 mm
Globina	500 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Položaj ročaja	zgoraj
Masa	53 kg
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Število predalov	1
Uporabna širina predalov v G	16
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov	400 mm
Širina v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Globina v G	20
Uporabna površina predalov v G	16×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 20X20	951980 20X20
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 20X20	951985 20X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Garnitura nadrževalnih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm

940640 75