

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s predalom, s krilnimi vrati brez okna, 16×16G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

940031 1000

GTIN

4062406067304

Razred artikla

9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G, s predali 16×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predalom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

ComfortClose	ne
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Položaj ročaja	spodaj
Število polic	2
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Masa	46 kg
Višina	1000 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	845 mm
Globina	500 mm
Širina	500 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število predalov	1
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna širina predalov	400 mm
Uporabna globina predalov v G	16
Širina v G	20
Uporabna širina predalov v G	16
Globina v G	20
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna površina predalov v G	16×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura neдрsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150