

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s predalom, s krilnimi vrati brez okna, 16×16G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940031 750
GTIN	4062406067298
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 20×20G, s predali 16×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predalom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Masa	33 kg
ComfortClose	ne
Uporabna višina	595 mm
Širina	500 mm
Položaj ročaja	spodaj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število polic	1
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Višina	750 mm
Število predalov	1
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna širina predalov v G	16
Uporabna globina predalov v G	16
Globina v G	20
Uporabna širina predalov	400 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina v G	20
Uporabna površina predalov v G	16×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 125 mm	940640 125
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 20	940552 20
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 150 mm	940640 150
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 100 mm	940640 100
Poševna polica za širino omare/prekata v G 20	940560 20
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 300 mm	940640 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 75 mm	940640 75
Polica za širino omare/prekata v G 20	940550 20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G Predal s prednjo višino 200 mm	940640 200