

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940041 800
GTIN	4062406067342
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg

Višina	800 mm
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	750 mm
Masa	39 kg
Uporabna višina	645 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina	500 mm
Število polic	1
Globina v G	20
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm	940510 750/800
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20	951980 30X20
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30