

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940041 2000
GTIN	4062406067397
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
ComfortClose	ne

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	2000 mm
Masa	86 kg
Širina	750 mm
Globina	500 mm
Število polic	5
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna višina	1845 mm
Položaj ročaja	sredina
Globina v G	20
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica z zarezami za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 2000 mm	940510 2000

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30