

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 900mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940041 900
GTIN	4062406067359
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna

Širina	750 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina	745 mm
Višina	900 mm
Masa	42 kg
ComfortClose	ne
Število polic	1
Širina v G	30
Globina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20	951980 30X20
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 900 mm	940510 900
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30