

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940041 1250
GTIN	4062406067373
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	750 mm

ComfortClose	ne
Masa	55 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Globina	500 mm
Uporabna višina	1095 mm
Višina	1250 mm
Število polic	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Globina v G	20
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20
Polica200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20	951980 30X20