

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940043 2000 |
| GTIN | 4062406067465 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|--------|
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Višina | 2000 mm |
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati z oknom |
| ComfortClose | ne |
| Globina | 500 mm |
| Uporabna višina | 1845 mm |
| Položaj ročaja | sredina |
| Masa | 86 kg |
| Širina | 750 mm |
| Število polic | 5 |
| Globina v G | 20 |
| Širina v G | 30 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 30 | 940560 30 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30 | 940552 30 |
| Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30 | 958146 30 |

| | |
|---|-------------|
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 2000 mm | 940510 2000 |
| Polica za širino omare/prekata v G 30 | 940550 30 |
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm | 940501 2000 |
| Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30 | 940590 30 |