

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940043 800
GTIN	4062406067410
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Višina	800 mm

Uporabna višina	645 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	39 kg
ComfortClose	ne
Širina	750 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Število polic	1
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Globina v G	20
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20	951980 30X20
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm	940510 750/800
Polica200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20