

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940043 1500
GTIN	4062406067458
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	1500 mm
Položaj ročaja	zgoraj

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Masa	65 kg
ComfortClose	ne
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna višina	1345 mm
Število polic	3
Širina	750 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	30
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30
Polica200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
	940510 1500

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine
skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1500 mm

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi
vrati za višino omare 1500 mm

940501 1500

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30

940552 30

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20

951980 30X20

Polica za širino omare/prekata v G 30

940550 30

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F