

Garant GRIDLINE

Nadgradna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940053 750
GTIN	4062406067519
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Višina	750 mm
Položaj ročaja	spodaj

Uporabna višina	595 mm
Masa	65 kg
ComfortClose	ne
Število polic	1
Globina	500 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Širina	750 mm
Širina v G	30
Globina v G	20
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrlnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine
skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm

940510 750/800

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip
F

940559 F

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11