

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati brez okna, 26×16G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940061 750
GTIN	4062406067533
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G, s predali 26×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Število polic	1
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
ComfortClose	ne
Višina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Število predalov	1
Globina	500 mm
Masa	43 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Širina	750 mm
Uporabna višina	595 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Uporabna širina predalov	650 mm
Globina v G	20
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna globina predalov	400 mm
Širina v G	30
Uporabna površina predalov v G	26×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20	951980 30X20
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Podloga za predale Mere v G 26X16	951830 26X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X16	951910 26X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm	940510 750/800
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30
Garnitura nadržanih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 26X16	951885 26X16

Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm	940501 750/800
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300