

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 26×16G, Višina: 1250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940063 1250
GTIN	4062406067649
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G, s predali 26×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Globina	500 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	zgoraj
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število predalov	1
Masa	61 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Višina	1250 mm
Širina	750 mm
ComfortClose	ne
Število polic	2
Uporabna višina	1095 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov	400 mm
Globina v G	20
Širina v G	30
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna površina predalov v G	26×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×16G
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20	951980 30X20
Podloga za predale Mere v G 26X16	951830 26X16
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvelka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm	940641 100
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X16	951910 26X16
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 30	958146 30
Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 26X16	951885 26X16
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrlnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20	951985 30X20
Poševna polica za širino omare/prekata v G 30	940560 30