

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s predalom, s krilnimi vrati z oknom, 26×16G, Višina: 750mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940063 750 |
| GTIN | 4062406067601 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G, s predali 26×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami in predali.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|------|-------|
| Masa | 43 kg |
|------|-------|

| | |
|--|--|
| Število predalov | 1 |
| Število polic | 1 |
| ComfortClose | ne |
| Izvek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Globina | 500 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg |
| Širina | 750 mm |
| Položaj ročaja | zgoraj |
| Višina | 750 mm |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Prednje stranice omare | s krilnimi vrati z oknom |
| Uporabna višina | 595 mm |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg |
| Širina v G | 30 |
| Uporabna globina predalov v G | 16 |
| Uporabna globina predalov | 400 mm |
| Uporabna širina predalov | 650 mm |
| Globina v G | 20 |
| Uporabna širina predalov v G | 26 |
| Uporabna površina predalov v G | 26×16 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×16G |

| | |
|---------------|------------------|
| Izvedba omare | Osnovna omara |
| Vrsta izdelka | Omara s policami |

Pribor

| | |
|---|----------------|
| Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 30 | 958146 30 |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 30X20 | 951980 30X20 |
| Predal za omare s krilnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm | 940641 200 |
| Polica200 kg za širino omare/prekata v G 30 | 940590 30 |
| Podloga za predale Mere v G 26X16 | 951830 26X16 |
| Predal za omare s krilnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm | 940641 300 |
| Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Predal za omare s krilnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm | 940641 100 |
| Predal za omare s krilnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm | 940641 125 |
| Predal za omare s krilnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm | 940641 150 |
| Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg | 950180 75 |
| Ročaj za GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30 | 940552 30 |
| Predal za omare s krilnimi vrati,širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm | 940641 75 |
| Garnitura nedorsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 26X16 | 951885 26X16 |
| Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 750/800 mm | 940501 750/800 |

| | |
|--|--------------|
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 30X20 | 951985 30X20 |
| Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X16 | 951910 26X16 |
| Poševna polica za širino omare/prekata v G 30 | 940560 30 |
| Polica za širino omare/prekata v G 30 | 940550 30 |
| Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F | 940559 F |