

Garant GRIDLINE

**Nadgradna omara s predalom, s krilnimi vrati brez okna, 26×16G, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

940071 1000

GTIN

4062406067687

Razred artikla

9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 30×20G, s predali 26×16G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat. predalih s prednjo višino 125 mm.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami in predali.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Število predalov	1
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Položaj ročaja	spodaj
Globina	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
ComfortClose	ne
Uporabna višina	845 mm
Masa	53 kg
Širina	750 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Višina	1000 mm
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Število polic	2
Uporabna globina predalov	400 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Širina v G	30
Globina v G	20
Uporabna globina predalov v G	16
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna površina predalov v G	26×16
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×16G
Izvedba omare	Nadgradna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 75 mm	940641 75
Polica za širino omare/prekata v G 30	940550 30
Podloga za predale Mere v G 26X16	951830 26X16
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 300 mm	940641 300
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 125 mm	940641 125
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 150 mm	940641 150
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X16	951910 26X16
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale 5-delna Dimenzije v G 26X16	951885 26X16
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 30	940590 30
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 30	940552 30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 30G za višino omare 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 200 mm	940641 200
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine 20-delna Tip F	940559 F
	940641 100

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G Predal s prednjo višino 100 mm

Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg

950180 75

Poševna polica za širino omare/prekata v G 30

940560 30