


Garant GRIDLINE

**Predal za velikoprostorske omare in omare za velika bremena s krilnimi vrati
širina 30G, 26×24G, Predal s prednjo višino: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942570 200
GTIN	4062406067779
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v velikoprostorske omare in omare za velika bremena **s krilnimi vrati** GridLine.

Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 941001 – 941033, art. 942301 – 942323, art. 942701 – 942723, art. 942802 – 942824.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Vel. 30 in vel. 40 za omare s širino 60G in 80G, saj imajo 2 prekata.

Predali niso primerni za omare z drsnimi vrati.

Tehnični opis

Masa	11 kg
Uporabna višina	175 mm
Uporabna globina v G	24
Uporabna širina v G	26
Uporabna širina	650 mm

Uporabna globina	600 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X24	951910 26X24
Garnitura ndrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 26X24	951885 26X24
Podloga za predale Mere v G 26X24	951830 26X24