

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati brez okna, Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 940081 900    |
| GTIN                  | 4062406068028 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

|               |        |
|---------------|--------|
| Število polic | 1      |
| Globina       | 500 mm |

|  |  |
|--|--|
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 100 kg   |
| Širina   | 1000 mm  |
| Prednje stranice omare   | s krilnimi vrati brez okna                                     |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja                   | da   |
| ComfortClose   | ne   |
| Višina   | 900 mm   |
| Masa   | 50 kg  |
| Uporabna višina  | 745 mm   |
| Položaj ročaja   | zgoraj   |
| Širina v G   | 40   |
| Globina v G  | 20   |
| Debelina materiala   | 0,9 mm   |
| Nosilnost notranjega ohišja omare                                      | 1000 kg  |
| Kot odpiranja vrat   | 250 stopinj  |
| Nastavljanje višine v rastru   | 25 mm  |
| Cilindrična ključavnica  | Modularni vložek   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Izvedba omare  | Osnovna omara  |
| Vrsta izdelka  | Omara s policami   |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20                        | 951985 40X20 |
| Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20                                 | 951980 40X20 |
| Polica za širino omare/prekata v G 40   | 940550 40    |
| Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 40 | 958146 40    |
|   | 940511 900   |

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine  
skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 900 mm

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40

940552 40

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi  
vrati za višino omare 900/1000 mm

940501 900/1000

Poševna polica za širino omare/prekata v G 40

940560 40

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip  
F

940559 F

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40

940590 40