

Garant GRIDLINE

**Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940083 2000
GTIN	4062406068134
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

**Obseg dobave:**

Omara vklj. s policami.

**Lakiranje:**

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

**Tehnični opis**

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	2000 mm

Masa	102 kg
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
ComfortClose	ne
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Uporabna višina	1845 mm
Širina	1000 mm
Položaj ročaja	sredina
Globina	500 mm
Število polic	5
Globina v G	20
Širina v G	40
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

## Pribor

Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
	940511 2000

Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine  
skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 2000 mm

Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm Širina ohišja v G 40	958146 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40