

Garant GRIDLINE

Osnovna omara s krilnimi vrati z oknom, Višina: 1250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940083 1250
GTIN	4062406068110
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Namestitev polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** pri osnovnih omarah z 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva.**

Vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Višina	1250 mm

Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	100 kg
Masa	65 kg
Število polic	2
ComfortClose	ne
Položaj ročaja	zgoraj
Širina	1000 mm
Uporabna višina	1095 mm
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina v G	40
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Vrsta izdelka	Omara s policami

Pribor

Garnitura nosilcev za police za omare GridLine20-delna Tip F	940559 F
Odlagalna plošča iz večslojnega lesa Dimenzije v G 40X20	951985 40X20
Polica z zarezi za širino omare/prekata v G 40	940552 40
Polica za širino omare/prekata v G 40	940550 40
Poševna polica za širino omare/prekata v G 40	940560 40

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G.Višina 150 mm Širina ohišja v G 40	958146 40
Razširjena garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati, širina 40G za višino omare 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine skrilnimi vrati za višino omare 1250 mm	940501 1250
Polica 200 kg za širino omare/prekata v G 40	940590 40
Odlagalna plošča iz bambusa Dimenzije v G 40X20	951980 40X20