

Garant GRIDLINE

**Predal za omare s krilnimi vrati, širina 20G, 16×16G, Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940640 125
GTIN	4062406066604
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

**Primerno za:**

Omare art. 940001–940103, art. 940111–940113, art. 940801–940843.

**Lakiranje:**

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

**Napotek:**

Ni primerno za vgradnjo v omare z drsnimi vrati.

**Tehnični opis**

Masa	14 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna višina	100 mm
Uporabna globina v G	16
Uporabna širina v G	16
Področje uporabe	Omara s policami
Uporabna širina	400 mm

Uporabna globina	400 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	0,9 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	16×16G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 16X16	951885 16X16
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 16X16	951910 16X16
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75