


Garant GRIDLINE

Predal za omare s krilnimi vrati, širina 30G, 26×16G, Predal s prednjo višino: 300mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	940641 300
GTIN	4062406068301
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Predali za vgradnjo v omare GridLine. Ročaji iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Najnovejši koncept predalov za optimalno opremo s pregradnim materialom.

Primerno za:

Omare art. 940001–940103, art. 940111–940113, art. 940801–940843.

Lakiranje:

Ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).**

Napotek:

Ni primerno za vgradnjo v omare z drsnimi vrati.

Tehnični opis

Uporabna širina v G	26
Uporabna višina	275 mm
Masa	22 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna globina v G	16
Področje uporabe	Omara s policami
Uporabna globina	400 mm

Uporabna širina	650 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	ne
Debelina materiala	0,9 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×16G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 26X16	951910 26X16
Podloga za predale Mere v G 26X16	951830 26X16
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 26X16	951885 26X16
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75